



## DCF 504 N-XJ

### 12 Volt Akku-Ratsche (1/4“) - Basisversion

- Neueste Generation leistungsstarker Akku-Ratschen mit hohem Drehmoment bei kompakten Abmessungen
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- Optimal einsetzbar bei mittleren bis schweren Schraubarbeiten durch hohes Drehmoment von über 50 Nm
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Robuste 1/4" Innensechskant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Schrauberbits
- Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Rechts- / Linkslauf auch im Einhandbetrieb schnell und sicher wählbar
- Mit einer Gesamtlänge von nur 305 mm problemlos einsetzbar auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Leistungsstarke und optimal ausgerichtete LED mit hoher Leuchtintensität für sehr gute optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
- Einsetzbar mit allen 10,8 oder 12 Volt XR Akkus (nicht im Lieferumfang)
- Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 10,8 oder 12 Volt XR-Akkus

Akku-Technologie	10,8 oder 12 Volt XR-Akkus in allen Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl	0 – 250 min <sup>-1</sup>
max. Drehmoment	54 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (bei Einsatz eines 12 Volt / 2 bzw. 5 Ah-Akkus)	1,0 bzw. 1,2 kg
Schalldruckpegel (LPA)	74 db(A)
Schalleistungspegel (LWA)	85 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3 db(A)
Vibrationen (bei Schlagschrauben)	2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s <sup>2</sup>
EAN-code	5035048789315