

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer	98603214E
EAN	4015609325221
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

Produktbeschreibung

Wallbox smartEVO duo connect+ mit zwei Ladedosen max. 22kW, eichrechtskonform, 4G Modem, PLC ISO 15118 und EEBUS



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Wallbox smartEVO duo connect+

Ausstattungsmerkmale:

Ladung nach Mode 3 nach IEC 61851

2x Ladedose Typ 2 (Mode 3)

Ladeleistung je Ladepunkt bis zu 22kW

3 Status-LED's im seitlichen Panel zur Anzeige des aktuellen Status des Ladepunktes

Authentifizierung über seitlich angebrachtes RFID-Panel

sichtbarer Energiezähler (MID-zertifiziert) je Ladepunkt
Eichrechtskonforme Anzeige der Verbrauchsdaten und Darstellung des Public-Key als QR-Code und Klartext

Powerline Communication (PLC) gemäß ISO 15118 ermöglicht Plug & Charge und bidirektionale mit dem Fahrzeug.

Anbindung an Energiemanagementsysteme über Modbus TCP oder EEBUS

Konnektivität zu IPD control und IPD manager sowie an das SMA- Kommunikationsprotokoll (SEMP)

Integrierter Webserver

Update Firmware-Version sowie Steuerung/ Wartung
per Remotezugriff.
Ethernet-Schnittstelle einschl. AMJ- Modul
zur Anbindung an festverlegtes Datenkabel

Smart-Grid-Fähigkeit durch OCPP 1.6 (JSON)
Integrierten 4G-Modems (microsim) zur Anbindung an
Backend- und Roamingplattformen diverser Anbieter
(z.B. IPD connect).

Lokales Dynamisches Lastmanagement (DLM) einschl. Schiefasterkennung (Phasengenaues Regeln)
zur Effiziente Nutzung der verfügbaren Ladeleistung
mit bis zu 250 Ladepunkte

Je Ladepunkt:
Permanente PE-Überwachung
6mA DC- Fehlerstromüberwachung und FI Typ A
Schützklebeüberwachung (welding detection)

Integrierte 2-stufige Temperaturüberwachung.

Robustes und witterungsbeständiges Gehäuse
Verzinktes Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
in Eisenglimmergrau (DB703)
Abschließbare Tür im eleganten Design

max. Anschluss der Versorgungsleitung bei NYY-J 2x5x10mm²
Direktanschluss an Fehlerstromschutzschalter

Mitgeliefertes Zubehör

2 RFID- Karten Mifare-Desfire EV1
1 Schlüssel
1x Wandhalterung
1x AMJ- Modul
Befestigungsschrauben
Bohrschablone
QuickGuide

Bestellinformationen

Nettogewicht	14,8 kg
Gerätehöhe	490 mm
Gerätebreite	390 mm
Gerätetiefe	175 mm
Bestelleinheit	Stück

Verpackungseinheit	1
Bruttogewicht	17,3 kg
Verpackungshöhe	0,508 m
Verpackungsbreite	0,496 m
Verpackungstiefe	0,216 m
Zolltarifnummer	85371098

Konformitäten

CE-Konformität	√
Niederspannungsrichtlinie	2014 / 35 / EU vom 26.Februar 2014
EMV-Richtlinie	2014 / 30 / EU vom 26.Februar 2014
RoHS-Richtlinie	2011 / 65 / EU vom 1.Juli 2011
RED-Richtlinie	2014 / 53 / EU vom 16.April 2014

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM 9.0
ETIM Klasse	EC002883

Technische Produktdaten

Typenbezeichnung	smartEVO duo connect+
Montageart	Wandmontage
Montage auf Stele	✓
Eichrechtskonform	✓
Norm	DIN EN 61439-7 und DIN EN 61851
Max. Leistung pro Ladepunkt	22 kW
Bemessungsspannung	2x/3x 230/400 V
Frequenz	50 Hz
Bemessungsstrom je Anschluss	32 A
Kurzschlussstrom	6 kA
Nennanschlussleistung je Zuleitung	22 kW
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
ACSEV	✓
Betriebstemperaturen	-25 bis 40 °C
Anzahl der Ladepunkte	2 Stück
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2	2 Stück

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation	✓
Anzahl der FI-Schalter Typ A	2 Stück
Typ des Fehlerstromschutzschalters	Typ A / 4-polig 40/0,03A
DC-Fehlerstromerkennung	✓
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung	✓
Notwendige Vorsicherung je Anschlussleitung	max. C-32A 3polig
Mit Kommunikationsschnittstelle	✓
Mit integriertem RFID-Kartenleser	✓
NFC (Near Field Communication)	✓
Statisches Lastmanagement integriert	✓
Geeignet für dynamisches Lastmanagement	✓
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version	1.6
Plug and charge (ISO 15118)	✓
Ausführung Anschluss Anlagenseite	3-phasig
Vernetzbar als Master	✓
Vernetzbar über LAN	✓
LTE	✓
Export der Ladehistorie	✓
Anschließbarer Leiterquerschnitt	2x5x10 mm ²
Mit MID-kompatiblen Energiezähler	✓
Identifizierung	RFID-Kartenleser
Identifizierung Zubehör	2 RFID-Karten
Zähler je Ladepunkt	DS-Zähler Modbus / MID zertifiziert
Anschluss	je Zuleitung max. 1x5x10 mm ² (bei NYY-J)
Anzeige je LP	mehrfarbige LED Statusanzeige
LED Statusanzeige je LP	✓
Schnittstelle	Ethernet RJ-45 (LAN)
PLC (ISO 15118)	✓
EEBUS	✓
Gehäusewerkstoff	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	Eisenglimmergrau DB 703
Höhe	490 mm
Breite	390 mm
Tiefe	175 mm

Maßzeichnung

