

# ABS8000PRO\_400V

Absauganlage

- solide Blechkonstruktion sorgt für ideale Strömungsverhältnisse
- widerstandsfähiges Windflügelrad aus Stahl
- konstante Absaugleistung auch bei dauernder Beanspruchung
- Anschluss von bis zu vier Maschinen durch mitgeliefertem Verteilern möglich
- Absauganschluss oben bzw. unten wählbar
- hohe Saugleistung durch große Filterflächen
- integrierte Fahrerinrichtung für einfaches Rangieren

**Lieferumfang:** Fahrwerk, Staub- und Spänesack, Verteiler (Anschluss für 1x $\varnothing$ 100mm und 3x $\varnothing$ 125mm Absaugrohre); Adapterstutzen  $\varnothing$ 100 auf  $\varnothing$ 120



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# ABS8000PRO\_400V

Absauganlage



## Technische Details

Motorleistung S1 in W	4500
Kabellänge	1,75m
Absaugleistung in m³/h	8000
Spänesacklänge in mm	1000
Unterdruck in Pa	2800
Schall-Druckpegel in dB(A)	<85
Nettogewicht in kg	93
Verpackungslänge in mm	1.945
EAN Code	9120058377396

Spannung	400V
Aufstellmaß in mm	1900 x 670 x 2800
Spänesackdurchmesser in mm	610
Windflügelraddurchmesser in mm	Ø 380
Ausgänge	Ø250 (1x Ø 100 mm, 3 x Ø 125mm)
Bruttogewicht in kg	104,500
Verpackungsbreite in mm	750
Verpackungshöhe in mm	580

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**