

EHH110_230V

Elektrischer Handhobel

- 110 mm Hobelbreite
- V-Nut für leichtes Anfasen
- Aufnahmetisch: 104 x 100 mm; Abgabetisch: 214 x 100 mm
- max. Falztiefe: 14 mm
- hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Hobeltiefeneinstellung über Handrad 0-3 mm
- umfangreiches Zubehör

Lieferumfang: Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, 2x Hobelmesser (110x5,7x1,2 mm), Staubsack, Absaugreduzierung \varnothing 35-32, Gestell und Hobelwellenabdeckung



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

EHH110_230V

Elektrischer Handhobel



Technische Details

Abrichten max. Spanabnahme in mm	3 (110 mm)
Spannung	230V / 50Hz
Absauganschluss in mm	ø 35
Hobelmesseranzahl	2
Schall-Druckpegel in dB(A)	85
Bruttogewicht in kg	6,600
Verpackungsbreite in mm	190
Verpackungshöhe in mm	215

Motorleistung S1 in W	1200
Schutzklasse	II
Hobelwellendrehzahl in min-1	16000
Schall-Leistungspegel in dB(A)	96
Vibration Handgriff in m/s ²	5,71
Nettogewicht in kg	4,400
Verpackungslänge in mm	360
EAN Code	9120058378164

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**