

RWH250HYBRID

Rangierwagenheber 2.5T

- Top-Verarbeitung und hohe Sicherheit
- Kraftübertragung zum Ventil durch stabiles Kardan-Kreuzgelenk
- Sicherung des Handhebels durch Nut und Rändelschraube in der Aufnahme
- Hybride-Materialkombination (ALU + Stahl)



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

RWH250HYBRID

Rangierwagenheber 2.5T



Technische Details

Aufstellmaß in mm	660 x 300 x 160
Hubbereich in mm	102 - 470
Bruttogewicht in kg	27,500
Verpackungsbreite in mm	350
Verpackungshöhe in mm	180

Hubkraft in kg	2500
Rollendurchmesser in mm	Ø 60 x 39 / Ø 45 x 24
Nettogewicht in kg	25
Verpackungslänge in mm	720
EAN Code	9120058378683

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**