



### Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CE
Produkt- oder Komponententyp	Luft-/Wasser-Kühlgerät
Montagetyp	Auf der Oberseite des Gehäuses
Kühlleistung	2500 W

### Zusatzmerkmale

Druck	5 bar für Wasser
Druckabfall	0,3 bar
Wasserfluss	Innere Beschaltung: 500 l/h
Durchflussmenge	Äußere Beschaltung: 750 m <sup>3</sup> /h
Steuerungstyp	Thermostat
Temperatureinstellungsbereich	20...46 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	1...70 °C außerhalb des Schrankes: 20...60 °C im Schrank:
Kontrollflüssigkeit	Wasser
Typ des Flüssigkeitsanschlusses	G 1/2" (Buchse)
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	0,3 A
Leistungsaufnahme in W	65 W
Höhe	Extern: 270 mm
Breite	Extern: 400 mm
Tiefe	Extern: 542 mm
Produktgewicht	19 kg
Schallpegel	58 dB entspricht EN/ISO 3746
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz: T 2 A
Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)

### Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung) IP55 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)
Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Normen	EN 60335-2-40 EN 60335-1 EN 60204-1 EN/ISO 12100

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	38,000 cm
VPE 1 Breite	46,500 cm
VPE 1 Länge	59,000 cm
VPE 1 Gewicht	19,437 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	46,874 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------