



### Hauptmerkmale

Produktbereich	Wisser
Baureihe	Wisser
Produktmarke	Schneider Electric
Produkt- oder Komponententyp	Rauchmelder
Geräteanwendung	Früherkennung von Schwel- und offenen Bränden
Typ des elektronischen Sensors	Optoelektronischer Sensor
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Verpackungstyp	Karton

### Zusatzmerkmale

Versorgung	Batterie
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	3 V DC
Batterietyp	Lithium 3 V
Batterielebensdauer	10 Jahr(e)
Erkennungsart	Wärme
Funktion verfügbar	Lokal Alarm Stummschaltfunktion Selbsttest der Rauchererkennung
Typ der Technologie	Streulicht (Tyndall-Effekt)
Messart	Rauch
Kontrolltyp	Taste (Test-/Stillfunktion)
Max. Anzahl der zusammengeschalteten Geräte	40 für drahtlos Alarm
RF-Bereich	50 m Innenraum 40 m Innenraum
Hornpegel	85 dB bei 3 m, minimal
Zeitverzögerungsbereich	10 min (still)
Lokale Signalisierung	Visuell: 1 LED (rot) für Warnung und niedriger Batteriestand Visuell: 1 LED (grün) für Verbindungsstatus Akustisch: Signal (grün) Akustisch: Alarm
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme (Geräterückseite)
Material	Thermoplastisch
Installationstyp	Innenraum
Montage des Produkts	Oberfläche
Montagehalterung	Decke Wandbefestigung
Befestigungsart	Durch Schrauben
Höhe	89 mm
Breite	89 mm
Tiefe	33,5 mm

## Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...60 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Produktzertifizierungen	Activfire
Normen	AS 3786

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	11,5 cm
VPE 1 Länge	12,5 cm
VPE 1 Gewicht	238,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	6,904 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	576
VPE 3 Höhe	105,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	165,696 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------