



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony SCU
Produkt- oder Komponententyp	Kleines HMI-Touchscreen-Display
Displaygröße	5,7 Zoll
Pixelauflösung	320 x 240 pixels QVGA

Zusatzmerkmale

Displaytyp	Mit LED hinterleuchtet Farb-TFT-LCD
Touchscreen	Analog
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer	50.000 Stunden mit 65536 Farben
Helligkeit	16 Ebenen via Touchpanel
Winkelanzeige horizontal x vertikal	60° links 60° rechts 40° oben 60° Unterteil
Zeichensatz	Taiwanesisch (traditionelles Chinesisch) Japanisch (ANK, Kanji) Koreanisch ASCII Chinesisch (vereinf Chin)
Breite	163 mm
Tiefe	129,4 mm
Produktgewicht	0,405 kg

Montage

Produktzertifizierungen	UKCA[RETURN]UKEX
-------------------------	------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6 cm
VPE 1 Breite	19 cm
VPE 1 Länge	27 cm
VPE 1 Gewicht	703 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	6,139 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	128

VPE 3 Höhe	80 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	110,224 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Upgrade-fähig	Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------