


CL50GXXANQ


LED-Anzeige – Signalsäule



Merkmale

- LED-Signalsäule mit Signaltonger
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5
- Einfarbig: Grün (COL 1)
- Signaltonger max. 92 dB

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Mehrfarbige Multifunktions und Signaltonganzeige
Robuste, kostengünstige und einfach zu montierende LED-Säule.
Beleuchtetes Segment für gut sichtbare Bedienerführung und Systemstatusanzeige. Darstellung von bis zu drei Farben möglich. Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steuergerät erforderlich.
Keine Montage erforderlich.
Das Anschlussbild zeigt die PNP-Eingangskonfiguration. Ein Beipackzettel mit näheren Details zum Anschluss liegt den Geräten im Lieferumfang bei.



Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Typ | CL50GXXANQ |
| Ident-No. | 3010469 |
| Signal- und Anzeigedaten | |
| Einsatzzweck | LED Anzeigeleuchte |
| Funktion | Signalsäule |
| Lichtart | Grün |
| Dimmbar | Nein |
| Merkmale Farbe 1 | Grün, durchgehend an, 72 lm |
| Tonsignal | Dauerton, 92 dB |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung | 18...30 VDC |
| Max. Stromaufnahme pro Farbe | 100 mA |
| Max. Stromaufnahme Signaltonger | 25 mA |
| Eingangstyp | minus-schaltend |
| Ansprechzeit typisch | < 10 ms |
| Mechanische Daten | |
| Kaskadierbar | Nein |
| Bauform | Glattrohr, CL50 |
| Abmessungen | Ø 50 x 145.3 x 145.3 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz |
| Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1, PVC |
| Aderzahl | 5 |
| Umgebungstemperatur | -20...+50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0...95 % |
| Schutzart | IP50 |

Technische Daten

| Tests/Zulassungen | |
|-------------------|---------------|
| Zulassungen | CE, UL listed |

Anschlusszubehör

| Maßbild | Typ | Ident-No. | |
|---|---------------|-----------|--|
|  | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com |
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com |