



### Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon Momentum-Automatisierungsplattform
Produkt- oder Komponententyp	Ethernet TCP/IP-Kommunikationsadapter
Kommunikationsprotokoll	Ethernet TCP/IP
Zugriffsmethode	Peer to peer Master/Slave
Übertragungsgeschwindigkeit	10 Mbit/s
Übertragungsmedium	Abgeschirmte Twisted Pair-Kabel

### Zusatzmerkmale

Modulkonfiguration	BOOTP-Server zum Zuweisen von IP-Parametern
Topologie	Multidrop, Netzwerk Sternstruktur
Ethernet-Anschluss	10BASE-T
Geräteanzahl pro Segment	0...32
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten	1000 m ohne Zwischenverstärker
Adressierung	Eindeutige globale IEEE-Adresse IP-Adresse vom Anwender zugewiesen
Ausfallzustand	Ausfallsicher
Steuerparameter	CRC-32
Versorgung	Vom E/A-Grundgerät
Beschriftung	CE
Lokale Signalisierung	1 LED (grün) für Ethernet-Netzwerkstatus (LAN) 1 LED (grün) für Modul aktiv (RUN)
Elektrische Verbindung	1 Stecker RJ45 für 10BASE-TX
Produktgewicht	0,07 kg

### Montage

Produktzertifizierungen	UL[RETURN]FM Klasse 1 Division 2[RETURN]CSA
Normen	CSA FM Klasse 1 Division 2
Schutzzart (IP)	IP20
Beschichtung	TC
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung	4 KV Kontakt entspricht IEC 801-2 8 KV an der Luft entspricht IEC 801-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder	10 V/m 80 - 1.000 MHz entspricht IEC 801-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % ohne Kondensation
Betriebshöhe	<= 5000 m

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,800 cm
VPE 1 Breite	17,800 cm
VPE 1 Länge	26,000 cm
VPE 1 Gewicht	219,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,200 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------