



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Baureihe	Thorsman Worklights
Produkt- oder Komponententyp	Arbeitslampe
Geräteanwendung	Beleuchtung
Lichtquelle	LED 18 W

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220 - 240 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50 - 60 Hz
Betriebsleistung in W	18 W
Steckerpol-Konfiguration	2P
Steckernorm	Schuko
Lichtfluss	2100 lm
Lebensdauer der Glühbirne	50000 h
Farbwiedergabeindex	R _a =80
Farbtemperatur	4000 K
Gehäusematerial	PC + rubber
Höhe	210 mm
Breite	200 mm
Tiefe	64,5 mm
Produktgewicht	1,2 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,500 cm
VPE 1 Breite	21,300 cm
VPE 1 Länge	26,400 cm
VPE 1 Gewicht	1,334 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,082 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------