



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman UFB
Produkt- oder Komponententyp	Kabelausgang
Art des Bodens	Doppelboden Estrich Hohlraumboden
Form der Bodendose	Quadratisch
Zielort Produkt	UFB-700M Bodentank mit zentralem Ausgang UFB-900M Bodentank mit zentralem Ausgang
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Aluminium (anodisiert)
Durchmesser	96 mm
Höhe	15 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,2 cm
VPE 1 Breite	9,8 cm
VPE 1 Länge	10,0 cm
VPE 1 Gewicht	224,0 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------