



### Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produkt- oder Komponententyp	Externes Display
Geräteanwendung	Mensch-Maschine-Dialoganwendung
Kompatible Produktfamilie	PowerLogic PowerLogic ION9000
Displaytyp	LCD-Touchscreen

### Zusatzmerkmale

Anzeigefarbe	Farbe
Displayauflösung	800 x 480 Pixel
Displaygröße	7 Zoll
Angezeigte Informationen	Energieverbrauchs Spannung Leistung Oberschwingungsverzerrung Frequenz Strom Systemalarm E/A-Status
Anzeigekapazität der Meldungen	Grafische Objekte (Balkendiagramm, Knöpfe, Licht...)
Lokale Signalisierung	Status: LED (grün) Alarm: LED (rot)
Betätigungsart	1 Drucktaste Touchscreen
Anschluss Typ	RJ45
Geliefertes Zubehör	Befestigungsmaterial
Montagemodus	Unterputzmontage
Montagehalterung	Rahmen externes Display
Breite	197 mm
Höhe	175 mm
Projektierungstiefe	27,5 mm
Produktgewicht	300 g

### Montage

Schutzzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzzart (IK)	IK08
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Betriebshöhe	0 - 3.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Produktzertifizierungen	IEC[RETURN]IEEE

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14,0 cm
VPE 1 Breite	24,0 cm
VPE 1 Länge	26,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,6 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------