



Hauptmerkmale

Baureihe	Advantys STB Dezentrale E/A -Plattform
Produkt- oder Komponententyp	Kit interne Buserweiterung (Anfang Segment)

Zusatzmerkmale

Bausatz-Zusammensetzung	Modul STBXBE1300 BOS (Anfang Segment) STBXTS2120, 2-polige Federzugklemmenleiste Befestigungsbasis STBXBA2300 (doppelte Breite) STBXTS1120, 2-polige Schraubklemmenleiste
Montageort	Anfang des Erweiterungssegments
Produktkompatibilität	Standard-STB-Module
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V
Art des Versorgungsstromkreises	DC
Versorgungsspannungsgrenzen	19,2...30 V
Eingangsstrom	400 mA
Ausgangsspannung	5,25 V +/-0,21 % Logikanschluss
Ausgangsspannungstyp	DC
Stromversorgungs-Ausgangsstrom	1,2 A
Elektrische Verbindung	2 Stifte für abnehmbaren Stecker für Stromversorgung Firewire für Schnittstelle
Beschriftung	CE
Überspannungskategorie	II

Montage

Elektromagnetische Verträglichkeit	Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischer Interferenz entspricht IEC 61131-2
Produktzertifizierungen	FM Klasse 1 Division 2[RETURN]UL[RETURN]CSA
Verschmutzungsgrad	2 entspricht IEC 60664-1
Betriebshöhe	<= 2.000 m
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 61131-2 class 1
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 60 °C ohne Kondensation
Vibrationsfestigkeit	3 gn bei 58...150 Hz auf 35 x 7,5 mm symmetrische DIN-Schiene 5 gn bei 58...150 Hz auf 35 x 15 mm symmetrische DIN-Schiene +/-0,35 mm bei 10...58 Hz
Stoßfestigkeit	30 gn für 11 ms entspricht IEC 88 Anmerkung 2-27

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,500 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	13,000 cm
VPE 1 Gewicht	125,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	42
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,670 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

