

SCHABER SCRAPEX ARGENTAX

JETZT ORDERN!

Bestellnummer	46644.02
Maße Schaber (L x B x H)	165 x 16,7 x 45 mm
Gewicht Schaber	81,0 g
Basismaterial	Kunststoff
Varianten	46144.02



MIT
SCHUTZKAPPE

Klingenschutzkappe
für den sicheren Transport

Einfacher Klingenwechsel
für ein effizientes Arbeiten

Praktische Öse
zum sicheren Befestigen

**Großer Schabbereich
(36 mm breit)**
zum Reinigen von
glatten Oberflächen

Abgerundete Klinge
zum Schutz vor Beschädigungen
und Verletzungen



**Abgerundeter
ergonomischer Griff**
für Rechts- und Linkshänder

THE SAFER WAY TO CUT.

martor

MARTOR-SCHABER SCRAPEX ARGENTAX

TECHNISCHE MERKMALE

 Klappenwechsel ohne Werkzeug	 Höchster Abriebschutz	 Ergonomisch	 Schabbereich (36mm)
 Für Rechts- und Linkshänder	 Öse zum Befestigen	 Schutzkappe	 Industrieklinge abgerundet
 Werbedruckgeeignet			

ANWENDUNGSBEISPIELE



HAUPTSCHNEIDMATERIALIEN

 Aufkleber, Etikett

MONTIERBARE KLINGEN

	BÜGELKLINGE NR. 60044 0,30 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Magazin	NR. 60044.50
	BÜGELKLINGE NR. 44 0,30 mm, 10 im Magazin	NR. 44.50
	BÜGELKLINGE NR. 144 0,25 mm, rostfrei, 10 im Magazin	NR. 144.50

VERPACKUNGSANGABEN

Verpackungseinheit	1 im Einzelkarton (10 Schaber im Umkarton)
Maße Einzelkarton	180 x 20 x 49 mm
Gewicht Einzelkarton	94,0 g
EAN-Code Einzelkarton	4002632803956
Maße Umkarton	108 x 104 x 185 mm
Gewicht Umkarton	1020,0 g
EAN-Code Umkarton	4002632853951