

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# TM171DLED

Bedienterminal, Modicon M171, LED Display, Uhr, bündiger Einbau, grau



### Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M171
Produkt- oder Komponententyp	Anzeigemodul
Anzeigefarbe	Monochromatisch
Versorgung	Externe Quelle

### Zusatzmerkmale

Displaytyp	7-Segment-LED + Dezimalpunkt
Anzahl der Tasten	8
Farbe	Grau
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme in W	5 W 0 W
Beschriftung	CE
Lokale Signalisierung	LED
Produktkompatibilität	Logic controller M171 optimized
Höhe	74 mm
Breite	32 mm
Tiefe	30 mm
Produktgewicht	0,042 kg

### Montage

Produktzertifizierungen	cURus
Schutzzart (IP)	IP20

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,000 cm
VPE 1 Breite	9,000 cm
VPE 1 Länge	12,700 cm
VPE 1 Gewicht	129,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	835,000 g


## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 <a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Upgrade-fähig	Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------


Abmessungen



---

**Schalttafeleinbau mit mitgelieferten Spezialhalterungen**


---



---

### Spannungsversorgung

---



(1) Sicherung Typ T (Steuerung: 1,25 A, Erweiterung: 1 A)

---

### Verdrahtungsplan

---



BK: Schwarz

BU: Blau

RD: Rot