



Kühlen / Heizen



Quick Connector

- ✓ 4 in 1
- ✓ Split Klimagerät inkl. Wärmepumpe
- ✓ Geeignet für Räume von 26m² bis ca.52m²
- ✓ Kühlen, Heizen, Ventilieren, Entfeuchten
- ✓ Kühlen und Heizen bis -15°C
- ✓ Einfache Montage durch 5 Meter vorgefüllter Kältemittelleitung
- ✓ System Selbstdiagnose
- ✓ Auto Restart
- ✓ Timer Funktion
- ✓ Sleep Funktion
- ✓ Eco Funktion
- ✓ Hidden LED Display
- ✓ Staubfilter System
- ✓ Kältemittel R32
- ✓ Energieklasse A++ Kühlen
- ✓ Energieklasse A+ Heizen
- ✓ Heizen durch Wärmepumpe



		108004	108005
Kühlleistung Nennleistung	Watt	3400	5100
Heizleistung Nennleistung	Watt	3420	5130
Kühlleistung Min. – Max.	Watt	1000-3770	1250-5900
Heizleistung Min. – Max.	Watt	1000-3810	1250-6080
Leistungsaufnahme Kühlen	Watt	290-1500	330-2350
Leistungsaufnahme Heizen	Watt	290-1730	340-2550
Spannung/Frequenz	V/Hz	220-240/50	220-240/50
Arbeitsbereich	°C	16-31	16-31
Luftumwälzung	m³/h	560	820
Kältemittel		R32	R32
GWP Kältemittel		675	675
SEER		6.1	6.1
SCOP		4.0	4.0
angegebenes Leistungsvermögen und die zur Berechnung der SCOP unter Bezugs-Auslegungsbedingungen zugrunde gelegte Heizleistung	kW	0,9	1,7
Energieklasse Kühlen		A++	A++
Energieklasse Heizen		A+	A+
Schalldruck Innen	db(A)	ab 22	ab 27
Schalldruck Außen	db(A)	50	55
Schalleistungspegel Innen	db(A)	50	53
Schalleistungspegel Außen	db(A)	60	65
Raumgröße	m²	35	52
Kabellänge	m	1,50	1,50
Länge Kältemittelleitung	m	5,00	5,00
Maße Produkt Innen	BxHxT mm	790x275x192	920x306x195
Maße Produkt Außen	BxHxT mm	777x498x290	853x602x349
Gewicht Produkt Innen	kg	9	11,5
Gewicht Produkt Außen	kg	24,5	35,5
EAN		4260414714016	4260414714023

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand 05/2024

Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 675 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO², bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf Vornehmen oder das Gerät zerlegen-stets Fachpersonal hinzuziehen.



QUICK CONNECTOR™
Quick Connector für eine einfache, schnelle und saubere Montage



LED DISPLAY
Leicht lesbares und helles LED-Display mit minimalen Stromverbrauch.



ENTFEUCHTUNG
Ideal zum Entfeuchten, mit geringem Temperaturunterschied.



SPARMODUS
Die zusätzliche Funktion ermöglicht eine Energieeinsparung durch geringere Leistungsaufnahme.



IONISATOR
Verbessert das Raumklima und steigert das Wohlbefinden durch Ionisation der Luft.



AUTO RESTART
Nach dem Ausschalten oder einem Stromausfall wird das gewählte Programm fortgesetzt.



FLÜSTERLEISE
Der Lautstärkepegel kann durch niedrige Lüftergeschwindigkeit oder Sleep-Modus herabgesetzt werden.



AKTIVKOHLE-FILTER
Der zusätzliche Filter sorgt für ein gesünderes Raumklima und filtert Schwebstoffe aus der Luft.



TIMER
24 Std Modus einstellbar zum An- und Abschalten nach gewünschter Zeit.



SELBST-DIAGNOSE
Fehler werden automatisch erkannt und auf dem Display der Inneneinheit angezeigt. Sicherungsautomatik wird aktiviert.



SCHIMMELSTOP
Nachtrocknung im Standbymodus, um die Bildung von schädlichen Bakterien und Schimmelpilzen zu verhindern



UNTERKÜHLUNGSSCHUTZ
Lüftergeschwindigkeit wird beim Heizen angepasst um unangenehmen, kalten Luftstrom zu verhindern.