

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# TM171DWAL2L

Bedienterminal, Modicon M171, LCD Display, beleuchtet, 1 AE, Uhr, Wandmontage, weiß



### Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M171
Produkt- oder Komponententyp	Anzeigemodul
Anzeigefarbe	Monochromatisch
Versorgung	Externe Quelle

### Zusatzmerkmale

Displaytyp	Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm
Anzahl der Tasten	4
Farbe	Weiß
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme in W	0 W 5 W
Beschriftung	CE
Taktgeber	Mit Uhr
Lokale Signalisierung	LCD Display
Produktkompatibilität	Logic controller M171 optimized
Höhe	137 mm
Breite	96,5 mm
Tiefe	31,3 mm
Produktgewicht	0,143 kg

### Montage

Produktzertifizierungen	cURus
Schutzart (IP)	IP40 Vorderseite:

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,0 cm
VPE 1 Breite	9,1 cm
VPE 1 Länge	18,5 cm
VPE 1 Gewicht	294,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,068 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Upgrade-fähig	Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten


## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

---

### Abmessungen


---




---

## Montage

---



### Verdrahtungsplan




- (1) LAN-Erweiterungsbus  
(2) Dezentrale Sonde nicht mitgeliefert

RD: Rot

BU: Blau

BK: Schwarz

### Bsp. Transducer



- (1) Spannungsversorgung