



### Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon TM3
Produktkompatibilität	Logik-Controller Motion controller
Produkt- oder Komponententyp	Dezentrales E/A-Modul
Produktspezifische Anwendung	Bus coupler module

### Zusatzmerkmale

Kommunikationsprotokoll	CANopen
Steckertyp	RJ45 2 CANopen Verkettung isoliert USB-Geräte-Anschluss Typ Mini-B
Übertragungsgeschwindigkeit	20 kbit/s - 1 Mbit/s
Topologie	Verkettung
Kommunikationsnetztyp	CANopen
Kommunikationsdienst	CANopen slave device profile
Webdienste	Webserver, USB
Leistungsaufnahme	0,8 A bei 24 V DC interne Versorgung maximum 7 expansion modules
Lokale Signalisierung	1 LED grün/rot für PWR (System Status) 1 LED grün/rot für RUN (Run) 1 LED grün/rot für ERR (Error) 1 LED grün/rot für I/O Status
Befestigung	Durch Clip-verschlüsse (Schiene) Durch Schrauben (Montageplatte)
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]EU-RO MR
Normen	IEC 61131-2 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
Breite	27 mm
Höhe	96,5 mm
Tiefe	70 mm
Produktgewicht	0,10 kg

### Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Verschmutzungsgrad	2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...60 °C
Schutzzart (IP)	IP20 entspricht IEC/EN 61010-2-201
Relative Luftfeuchtigkeit	10...95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Aufbewahrungshöhe	0...3000 m
Vibrationsfestigkeit	3M4 auf 35 x 15 mm symmetrische DIN-Schiene

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,5 cm
VPE 1 Breite	10,5 cm
VPE 1 Länge	12,5 cm
VPE 1 Gewicht	170 g

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 <a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	 <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 Monate
----------	-----------

---

## Abmessungen

---

### Seiten- und Vorderansicht



Platzbedarf

