



Hauptmerkmale

Baureihe	EcoStruxure Operator Terminal Expert
Produkt- oder Komponententyp	Lizenz
Format	Digital
Lizenztyp	Arbeitsplatz-Lizenz
Variante	Runtime
Software-Version	V3.5
Operating system requirement	Windows 10 64 bit
Systemanforderungen	8 GB RAM 30 GB hard-drive space
Benutzersprache	Englisch Italienisch Chinesisch Spanisch Französisch Deutsch Portugiesisch Koreanisch

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Zusatzmerkmale

Kategorie der Lizenz	Permanent
Kommunikationsprotokoll	CANopen-Slave Couzet Automation millenium 3 FBD Emerson Industrial Automation Modbus SIO master Control Techniques Modbus SIO master Emerson Process Management ROC Plus Ethernet Emerson Process Management ROC SIO HTTP IPsec Mitsubishi A series Ethernet Mitsubishi FX series CPU direct Mitsubishi FX series Ethernet Mitsubishi iQ-R/F series Ethernet SLMP client Mitsubishi Q series CPU direkt Mitsubishi Q series QnU CPU Ethernet Mitsubishi Q/QnA series serial Modbus Organization Modbus SIO ASCII master Modbus Organization Modbus SIO master Modbus Organization Modbus SIO slave Modbus Organization Modbus TCP Master Modbus Organization Modbus TCP slave Omron CS/CJ/CP series host link Omron CS/CJ/CP/NX series Ethernet Omron CS/CJ/NJ/NX series Ethernet/IP OPC UA server Profibus DP slave Rockwell Automation EtherNet/IP Rockwell Automation DF1 Rockwell Automation DH485 Schneider Electric Modbus SIO master Schneider Electric Modbus TCP Master Schneider Electric Modbus TCP Master via USB Schneider Electric Machine expert network Schneider Electric PacDrive Schneider Electric Uni-Telway Schneider Electric Zelio Logic Siemens Simatic S7 Ethernet Siemens Simatic S7 MPI direkt Siemens TIA portal Ethernet websocket
Vorhergehende Software-Version	V3.4
Funktion der Software	Alarms and events Blockly script Convertors Import export with CSV, tab and period delimiter Data and operation logging Multi language development Multi language tables Object binding and properties Target binding and properties Project transfer (Ethernet, filesystem, USB cable) Recipes Screens (contents and folders) Security (levels, project, users) Project and application settings System keypad Text script Color themes Variable (arrays, binding, properties, structures) OPC UA Server Web server API
Kompatible Produktfamilie	Harmony GTU Harmony GTUX Harmony ST6 Harmony STM6 Harmony STO7 Harmony iPC
Hosting-Option	On-device
Lizenzgröße	Single (1 station)
Processor requirement	Intel core i3 8th generation Intel core i5 8th generation
Auflösung der Anzeige	320 x 240 pixels HVGA Minimum 3840 x 2160 pixels 4K UHD Maximum

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate