



#### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	TeSys LE
Kurzbezeichnung des Geräts	LE4K
Produkt- oder Komponententyp	Gekapselter Direktanlasser
Geräteanwendung	Standard
Material	Polykarbonat
Nutzungskategorie	AC-3
Geräteaufbau	Thermisches Überlastrelais separat zu bestellen Schütz Sicherungstrennschalter
Motorleistung (kW)	3 KW bei 440 V AC 50/60 Hz 1,5 KW bei 220/230 V AC 50/60 Hz 2,2 KW bei 380/400 V AC 50/60 Hz 2,2 kW bei 415 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetätigungsspannung AC 50/60 Hz [Uc]	230V
[Ith] Conventional free air thermal current	6 A
Zugehörige Absicherung	10 A 10 x 38 mm aM
Betätigungsart	Drucktaste Start grün I Drucktaste Stopp/Reset rot O

#### Zusatzmerkmale

Kabeleinführungsnummer	4 Kabeleinführung: ISO20 oben 4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 oben 4 Kabeleinführung: ISO20 unten 4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 unten
Breite	175 mm
Höhe	165 mm
Tiefe	146 mm
Produktgewicht	1,45 kg

#### Montage

Schutzzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzzart (IK)	IK09 entspricht IEC 60529
Normen	IEC 60947-4-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	20,7 cm
VPE 1 Breite	22,3 cm
VPE 1 Länge	26,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,56 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------