



## Hauptmerkmale

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | TeSys                                                     |
| Produktname                  | TeSys LE                                                  |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | LE1D                                                      |
| Produkt- oder Komponententyp | Gekapselter Direktanlasser                                |
| Geräteanwendung              | Standard                                                  |
| Nutzungskategorie            | AC-3                                                      |
| Geräteaufbau                 | Thermisches Überlastrelais separat zu bestellen<br>Schütz |
| Betätigungsart               | Drucktaste Start grün I<br>Drucktaste Stopp/Reset rot O   |

## Zusatzmerkmale

|                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorleistung (kW)                          | 4 KW bei 380/400 V AC 50/60 Hz<br>4 KW bei 415 V AC 50/60 Hz<br>4 KW bei 440 V AC 50/60 Hz<br>2,2 KW bei 220/230 V AC 50/60 Hz<br>5,5 KW bei 500 V AC 50/60 Hz<br>5,5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz |
| [Ith] Conventional free air thermal current | 9 A                                                                                                                                                                                                |
| [Uc] control circuit voltage                | 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                  |
| Kabeleinführungsnummer                      | 2 Kabeleinführung: ISO20 oben<br>2 Kabeleinführung: ISO20 unten                                                                                                                                    |
| Breite                                      | 88 mm                                                                                                                                                                                              |
| Höhe                                        | 166 mm                                                                                                                                                                                             |
| Tiefe                                       | 128,5 mm                                                                                                                                                                                           |
| Produktgewicht                              | 0,92 kg                                                                                                                                                                                            |

## Montage

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Material                        | Polykarbonat              |
| Schutzart (IP)                  | IP65 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK)                  | IK07 entspricht IEC 60529 |
| Normen                          | IEC 60947-4-1             |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5...40 °C                |
| Umgebungseigenschaften          | Standardumgebung          |
| Produktzertifizierungen         | UKCA                      |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 19,000 cm |
| VPE 1 Breite  | 17,500 cm |
| VPE 1 Länge   | 22,500 cm |
| VPE 1 Gewicht | 877,000 g |
| VPE 2 Art     | P06       |
| VPE 2 Menge   | 30        |
| VPE 2 Höhe    | 75,000 cm |

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 2 Breite  | 60,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 80,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 39,340 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|