



Hauptmerkmale

Produktname	BA
Produkt- oder Komponententyp	Steuereinheit

Zusatzmerkmale

[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	380 - 415 V AC bei 50/60 Hz 440 V AC bei 60 Hz
Betriebsmodus	Erzwungener Betrieb bei Ersatz-Netz Erzwungener Betrieb bei Normal-Netz Stopp (Normal- und Ersatz-Netz aus) Steuerautomatik
Gesperrtes Gerät	MasterPact NT ComPact NS630b - 1600 Masterpact NW Compact NS100 - 630
Auswahlmodi	Leistungsschalter an N Leistungsschalter an R
Prüffunktion	Durch Öffnen des P25M-Leistungsschalters, der den Controller versorgt
Ergänzungsfunktion	Zusatzkontakt: Übergang zum Ersatz-Netz, nur wenn Kontakt geschlossen ist Absichtlicher Übergang zum Ersatz-Netz (z.B. Befehle des Energiemanagements)
Lokale Signalisierung	Eingeschaltet Fehlerrückmeldung Aus
Eingangstyp	Kontakte Kunde freiwilliger Befehl zum Transfer an Quelle R
Ausgangstyp	Kontakte Kunde: Anzeige Betrieb im Automatik- oder Stopp-Modus
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	8 A
Nennbetriebsstrom I _e	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V DC-13: 2 A 24 V

Montage

Normen	IEC 947-5-1
Schutzart (IP)	IP20 Stecker: conforming to EN 60529 IP40 vorne: conforming to EN 60529 IP30 Seite: conforming to EN 60529
Schutzart (IK)	Vorne: IK07 entspricht EN 50102

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	15,5 cm
VPE 1 Breite	15,5 cm
VPE 1 Länge	17,8 cm
VPE 1 Gewicht	1,235 kg

VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,398 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------