



Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Transportrad
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	2 Laufrollen ohne Bremsen 2 Laufrollen mit Bremsen
Montageort	Bodenrahmen des Racks
Befestigung	Direktbefestigung: M12
Zulässige Dauerbelastung	250 kg auf 4 Laufrollen
Höhe	105 mm
Kompatible Produktfamilie	Actassi VDA Actassi VDS

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,0 cm
VPE 1 Breite	14,5 cm
VPE 1 Länge	20,5 cm
VPE 1 Gewicht	2,488 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	90
VPE 2 Höhe	49,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	236,92 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------