

| | |
|------------------------|-------------|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 92,6 mm |
| Tiefe | 66,7 mm |
| Produktgewicht | 114 g |
| Beschriftung | CE |
| Überspannungskategorie | Klasse 3 |
| Funktion | Keine |
| Urlaubsabwesenheit | Ja |
| Zeitumstellung | Automatisch |
| Aktualisiert durch | Keine |

Montage

| | |
|--|---------------------------|
| Normen | EN 60730-2-7:2010 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -30...55 °C |
| Umgebungslufttemperatur für Lagerung / Transport | -30...70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 90 %, nicht kondensierend |
| Schutzart (IP) | IP20 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 7,800 cm |
| VPE 1 Breite | 6,500 cm |
| VPE 1 Länge | 10,300 cm |
| VPE 1 Gewicht | 159,000 g |
| VPE 2 Art | S03 |
| VPE 2 Menge | 40 |
| VPE 2 Höhe | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 6,785 kg |
| VPE 3 Art | P12 |
| VPE 3 Menge | 320 |
| VPE 3 Höhe | 45,000 cm |
| VPE 3 Breite | 80,000 cm |
| VPE 3 Länge | 120,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 66,500 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|