



ANSMANN Li-Ion Akku 9V E-Block Typ 400 (min. 340 mAh) 1er Papierblister 2 Jahre Garantie*

9V E-Block Lithium-Ionen Akku - 9 V / Typ 400 (min. 340 mAh) / 3,7 Wh - Type C Ladung - geschützter Akku aufgrund Sicherheitsbeschaltung

Features

- Hochwertiger ANSMANN Lithium-Ion Akku 9V E-Block mit Schutzbeschaltung
- Stabile Spannung von 9 V über den kompletten Einsatzzeitraum
- Ideal geeignet für den Einsatz in Fernbedienungen, Microfone, Messgeräte (Multimeter), Spielzeuge, Uhren, medizinische Geräte, etc.
- Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurzschluss und Tiefentladung
- Max. Dauerentladestrom: 0,3 A
- Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- 2 Jahre Garantie



Bis zu 2000 Ladezyklen



Frostbeständig



Geringe Selbstentladung



Sofort einsatzbereit



Artikelnummer: 1315-0005
 Lieferumfang: 1x 9V E-Block Li-Ion Akku 400 mAh,
 USB-C Ladekabel
 Zolltarifnummer: 85076000900
 Verpackungseinheit: 18 Packs (200 × 190 × 92 mm)
 UVP: 29,99 €



Spezifikationen

Nominal-Spannung	9 V
Zellengröße	9V E-Block
Zellenchemie	Lithium-Ionen
Nominal-Kapazität	400 mAh
Minimal-Kapazität	340 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	1
Schnellladefähig	Ja
Ladezyklen	1200
Buchse	USB Typ-C
Energie	3,7 Wh
Ladestrom USB	450
geeignet für	Fernbedienungen, Microfone, Messgeräte (Multimeter), Spielzeuge, Uhren, medizinische Geräte, etc.
Farbe	weiß / violett
Verpackung	Papierblister
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Lagertemperatur	-20 - 25 °C