

Insta360 GO 3

Die kleinste leistungsstarke
Action Cam





Insta360 GO 3



Insta360 GO 3 + Action Pod

TECHNISCHE DATEN

Blende f/2,2
35 mm äquivalente Brennweite 11,24 mm

Fotoauflösung 2560 x 1440 (16:9)
 2560 x 2560 (1:1)
 1440 x 2560 (9:16)
 2936 x 1088 (2.7:1)

Videoauflösung Video 2,7K: 2720 x 1536 @ 24/25/30 fps
 1440P: 2560 x 1440 @ 24/25/30/50 fps
 1080P: 1920 x 1080 @ 24/25/30/50 fps
FreeFrame Video 1440P: 2560 x 1440 @ 24/25/30/50 fps
 1080P: 1920 x 1080 @ 24/25/30/50 fps

Zeitraffer 1440P: 2560 x 1440 @ 30 fps
TimeShift 1440P: 2560 x 1440 @ 30 fps
Zeitlupe 1080P: 1920 x 1080 @ 120 fps
Fotoformate INSP (kann per App/Studio exportiert werden)
 DNG (kann per App/Studio exportiert werden)
Farbe Weiß
Videokodierung H.264
Max. Video-Bitrate 80 MBit/s
Gyro 6-Achsen-Gyro
Beichtungswert ±4EV
ISO-Bereich 100-3200
Verschlusszeit Foto: 1/8000 - 120 s
 Video: 1/8000 - max. fps der Videoaufnahme

Kompatible Geräte

iOS Geräte

Kompatibel mit iOS Mobilgeräten mit Chip A11 oder höher und iOS Version 11.0 oder höher, einschließlich iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro sowie neuere iPad-Modelle.

Android Geräte

Kompatibel mit Android Mobilgeräten, die folgende Kriterien erfüllen, einschließlich:
 Android Geräte mit Kirin 980 und besseren Chips, einschließlich Huawei Mate 20, P30 sowie neuere Modelle.
 Android Geräte mit Snapdragon 845 und besseren Chips, einschließlich Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 sowie neuere Modelle.
 Android Geräte mit Exynos 9810 und besseren Chips, einschließlich Samsung Galaxy S9, S9+, Note9 sowie neuere Modelle.
 Android Geräte mit Tensor Chips, einschließlich Google Pixel 6.

Hinweise:

- *Geräte, die obige Anforderungen nicht erfüllen, können die App unter Umständen trotzdem zur Steuerung der Kamera nutzen, allerdings kann die Performance einiger prozessorlastigen und KI-gesteuerten Funktionen suboptimal sein.
- Tests zeigten, dass Smartphones mit Qualcomm SDM765 5G Chips, wie OPPO Reno 3 5G über schlechte Hardware-Dekodierfähigkeiten verfügen, daher werden diese nicht unterstützt.

Weißabgleich

Audiomodi

Auto, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K, 7500K
 Windrauschreduzierung, Stereo, Direktionale Verstärkung

Audioformate

Bluetooth

48 kHz, 24bits, AAC

Wi-Fi

5GHz 802.11a/n/ac

USB

Typ-C

Speicher

32 GB / 64 GB / 128 GB

Akku-Kapazität

GO 3: 310 mAh, Action Pod: 1270 mAh

Lademethode

GO 3: Action Pod, Action Pod: Typ-C

Ladedauer

GO 3: 23 Min. auf 80 % | 35 Min. auf 100 %
 Action Pod: 47 Min. auf 80 % | 65 Min. auf 100 %

Laufzeit

GO 3: 45 Min., GO 3 + Action Pod: 173 Min.
 * Gemessen unter Laborbedingungen bei 1080P @ 30 fps

LIEFERUMFANG

- 1x Insta360 GO 3 (mit Linsenschutz)
- 1x Action Pod
- 1x Magnetischer Anhänger
- 1x Easy Clip
- 1x Drehbarer Ständer
- 1x Ladekabel
- 1x Schnellstart-Anleitung
- 1x Garantiekarte