

Datenblatt

LED Großflächenstrahler Energyline XL 200W Art. 46211

- Premium Großflächenstrahler für robuste Anwendungen auf Baustellen
- mit robustem, verstellbarem Bügel für die Montage an Kränen etc. geeignet
- extrem schlagfestes Aluminiumgehäuse: IK08
- Streuscheibe aus Polycarbonat mit Linsen für bessere Lichtverteilung
- extrem langlebige Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer über 60000 Stunden
- Abstrahlwinkel: 90°
- IP66: staub- und wasserdicht für die Verwendung im Außenbereich

4,5m H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker



Abb. ähnlich



Technische Daten:

230V~/ 50-60Hz
ca. 28.000 Lumen (140 Lm/W) / 4.000 Kelvin / ca. 60.000h
CRI: >80Ra
Abstrahlwinkel: 90°
Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C
Gewicht: ca. 6,25 kg
Maße: 490 x 150 x 140mm
Verpackungsmaße: 510 x 180 x 170 mm
EAN: 4011160462115



