

Datenblatt

Kabelbrücke 2 Kanal gerade#63225

- dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle
- Kabelbrücken erleichtern das Überqueren der ausgelegten Leitungen und verhindern Stolperunfälle auf der Baustelle
- aus nichtleitendem, robustem Vollgummi. Abdeckungen in gelb aus PVC
- dank Vollgummi und Oberflächenstruktur extrem rutschhemmende Oberfläche
- Material ist hochwärmebeständig sowie säure- und laugenbeständig
- sehr stabile Auflage auf dem Untergrund durch hohes Eigengewicht der Kabelbrücken
- geeignet für das Überfahren durch Schwerlastverkehr bis zu 10 t Achslast, max. Überfahrgeschwindigkeit 10 km/h
- einfaches Stecksystem ermöglicht unbeschränktes Verlängern der Kabelbrücken



Technische Daten:

max. Belastbar:	bis 9t Achslast
max. Überfahrgeschwindigkeit:	10km/H
Anzahl Kanäle:	2
LxBxH:	1020 x 245 x 45 mm
Kanalgröße	32x32mm
Ausführung:	gerade
Verbindungszapfen:	integriert
Gewicht:	ca. 7,5 Kg
EAN:	4011160632259

