



## DCS 520 NT

54,0 Volt XR FLEXVOLT Akku-Tauchkreissäge 165 mm

- AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
- Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei ergonomisch optimaler Handposition
- Gummierter Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten
- Optimal ausbalanciert für ermüdungsarmes Arbeiten
- Mit speziellem Sägeschuh für DEWALT Führungsschienen
- Rückschlagstopp verhindert ein Rückstoßen beim Eintauchen
- XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten
- Serienmäßig in T STAK-Box VI und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54,0 Volt XR FLEXVOLT Akkus

### Serienmäßiger Lieferumfang

- XR Extreme Runtime 42 Zahn HM-Sägeblatt
- T STAK-Box VI

### Technische Daten

Akku-Technologie	54,0 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Leerlaufdrehzahl (min-1)	2.500 – 4.200
Neigungseinstellung	47°
max. Schnitttiefe (mm)	59
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene (mm)	55
Sägeblattmaße (mm)	165 x 20
Gewicht (inkl. Akku; kg)	5,1
EAN	5035048642986
Triaxiale Vibration Schneiden von Holz	1,1 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheitsfaktor K1	1,5 m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel L <sub>PA</sub>	82,2 dB(A)
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>	92,2 dB(A)
Unsicherheitsfaktor K	2,9 dB(A)