



DWE627KT-QS

2.300 Watt Oberfräse

- Leistungsstarker Motor mit 2.300 Watt
- Drehzahlvorwahl von 8.000 bis 20.000 Umdrehungen
- elektronische Drehzahlkonsanhaltung garantiert einheitliches Fräsbild auch unter Last
- Ergonomische Handgriffe mit 2-Finger Schalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- Wiederanlaufschutz
- Zusatzschalter für stationäre Tischmontage kann optional über eine Öffnung im Handgriff angeschlossen werden
- Sanftanlauf verhindert das Verlaufen der Maschine beim Start
- Arretierung für Tiefeneinstellung sowie Tiefenfeinjustierung
- Vierstufiger Revolveranschlag für Serien-Fräsarbeiten
- Parallelanschlag mit Feinjustierung
- 2 Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchten mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über Air-Lock kompatiblen Absaugadapter
- Serienmäßig in T STAK-Box VI

Serienmäßiger Lieferumfang:

- Oberfräse
- Zusatz-Schalter für stationäre Tischmontage
- Parallelanschlag
- Absaug-Adapter
- 12 mm Spannzange
- 22 mm Schlüssel
- T STAK-Box VI

Technische Daten:

Aufnahmeleistung	2.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 20.000 min ⁻¹
Fräskorbhub	80 mm
Werkzeugaufnahme	6 – 12,7 mm
Max. Fräs-Ø	50 mm
EAN	5035048740903
Triaxiale Vibration (m/s ²)	3,11
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s ²)	0,3
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	95,1
Schalleistungspegel LWA (dB(A))	106,1
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	2,5