



## **DCF 503 L1G-QW**

### **12 Volt / 3 Ah Akku-Ratsche (3/8“)**

- Neueste Generation leistungsstarker Akku-Ratschen mit hohem Drehmoment bei kompakten Abmessungen
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- Optimal einsetzbar bei schweren Schraubarbeiten durch hohes Anzugsmoment von über 80 Nm
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Robuste 3/8“ Außenvierkant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Rechts- / Linkslauf auch im Einhandbetrieb schnell und sicher wählbar
- Mit einer Gesamtlänge von nur 330 mm problemlos einsetzbar auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Leistungsstarke und optimal ausgerichtete LED mit hoher Leuchtintensität für sehr gute optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
- Zusätzliche Gummierung des Maschinen- und Akku-Gehäuses bietet bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien einen wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung
- G-Akku mit speziellem Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem und Glasfaser-verstärktem Nylon erlaubt einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen
- Ratsche auch einsetzbar mit allen 10,8 oder 12 Volt XR Akkus

#### Serienmäßiger Lieferumfang

- 1x 12 Volt / 3 Ah XR-Akku (DCB124G-XJ)
- System-Schnellladegerät
- Standard-Insert für Werkstattwagen

Akku	12 Volt / 3 Ah in G-Version
Akku-Technologie	Alle 10,8 oder 12 Volt XR-Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 250 min <sup>-1</sup>
max. Anzugsmoment	81 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8" Außenvierkant
Gewicht (inkl. Akku)	1,2 kg
Schalldruckpegel (LPA)	83 db(A)
Schalleistungspegel (LWA)	94 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3 db(A)
Vibrationen (bei Schlagschrauben)	5,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s <sup>2</sup>
EAN-code	5035048789438