

Winkelschleifer

GA5091X01

1.900 W • 125 mm • 2.800-11.500 min

Kraftvoller Winkelschleifer mit Motorbremse und Schiebeschalter

Kraftvolle 1.900 Watt für höchste Ansprüche. Das SJS II-System sorgt für ruhigen Lauf, das AFT-System verhindert Rückschläge bei blockierendem Werkzeug. Die Motorbremse stoppt die Drehbewegung unmittelbar nach Loslassen des Schalters. Mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Sanftanlauf.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1900 W
Leerlaufdrehzahl	2 800 - 11 500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	31 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	4,0 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	98 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	90 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	2,7 - 3,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	2,8 - 4,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	349 x 140 x 129 mm

Spezifikationen

- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- Über Stellrad regelbare Drehzahl
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Super Joint System II für optimale Vibrationsdämpfung

EAN 0088381768450

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

199710-5

Schutzhaubenabdeckung trennen



782034-2

Stirnlochschlüssel



A-80656

Schruppscheibe 125 mm INOX (1



Service

Explosionszeichnung

