



## Hauptmerkmale

|                                           |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                                  | TeSys                                                                                                                        |
| Produktname                               | TeSys LE                                                                                                                     |
| Kurzbezeichnung des Geräts                | LE3D                                                                                                                         |
| Produkt- oder Komponententyp              | Stern-Dreieck-Anlasser, gekapselt                                                                                            |
| Geräteanwendung                           | Standard                                                                                                                     |
| Material                                  | Polykarbonat                                                                                                                 |
| Nutzungskategorie                         | AC-3                                                                                                                         |
| Geräteaufbau                              | Thermisches Überlastrelais separat zu bestellen<br>Stern-Dreieck-Schütze<br>Mechanische Verriegelung                         |
| Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>          | 35 A AC-3                                                                                                                    |
| Motorleistung (kW)                        | 11 kW bei 220 V AC 50/60 Hz<br>22 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz<br>26 kW bei 415 V AC 50/60 Hz<br>26 kW bei 440 V AC 50/60 Hz |
| [U <sub>c</sub> ] control circuit voltage | 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                            |
| Betätigungsart                            | Drucktaste Start grün I<br>Drucktaste Stopp/Reset rot O                                                                      |

## Zusatzmerkmale

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlüsse - Klemmen   | Stromkreis: Schraubklemmenleisten<br>Steuerkreis: Schraubklemmenleisten                                                                                                                                                                                                  |
| Kabeleinführungsnummer | 2 Kabeleinführung: ISO20 oben<br>2 Kabeleinführung: ISO25 oben<br>2 Kabeleinführung: ISO32 oben<br>2 Kabeleinführung: ISO40 oben<br>2 Kabeleinführung: ISO20 unten<br>2 Kabeleinführung: ISO25 unten<br>2 Kabeleinführung: ISO32 unten<br>2 Kabeleinführung: ISO40 unten |
| Breite                 | 186 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Höhe                   | 348 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tiefe                  | 175,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktgewicht         | 5,16 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Montage

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Schutzart (IP)                  | IP65 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK)                  | IK07 entspricht IEC 60529 |
| Normen                          | IEC 60947-4-1             |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5...40 °C                |
| Umgebungseigenschaften          | Standardumgebung          |
| Produktzertifizierungen         | UKCA                      |

## Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 26,0 cm |
| VPE 1 Breite  | 29,0 cm |
| VPE 1 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 5,16 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|