

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# HMIS85

5,7", kleines Touchscreen-Display, Frontmodul,  
LED-Farb-TFT-LCD



### Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony SCU
Produkt- oder Komponententyp	Kleines HMI-Touchscreen-Display
Displaygröße	5,7 Zoll
Pixelauflösung	320 x 240 pixels QVGA

### Zusatzmerkmale

Displaytyp	Mit LED hinterleuchtet Farb-TFT-LCD
Touchscreen	Analog
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer	50.000 Stunden mit 65536 Farben
Helligkeit	16 Ebenen via Touchpanel
Winkelanzeige horizontal x vertikal	60° links 60° rechts 40° oben 60° Unterteil
Zeichensatz	Koreanisch Chinesisch (vereinf Chin) ASCII Taiwanesisch (traditionelles Chinesisch) Japanisch (ANK, Kanji)
Höhe	129,15 mm
Breite	163 mm
Tiefe	129,4 mm
Produktgewicht	0,405 kg

### Montage

Produktzertifizierungen	UKCA
-------------------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	18,4 cm
VPE 1 Breite	5,6 cm
VPE 1 Länge	26,7 cm
VPE 1 Gewicht	660 g


## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Upgrade-fähig	Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten


## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen des 5,7-Zoll-Anzeigemoduls




Montage ohne T-Stück für Verdrehschutz



A	B (1)	B (2)
$22,50^{0/-0,30}$ mm ( $0,88^{0/-0,01}$ in.)	1,5 bis 6 mm (0.06 bis 0.23 in.)	3 bis 6 mm (0.11 bis 0.23 in.)

Montage mit T-Stück für Verdrehschutz



C	D
$30^{0/-0,20}$ mm ( $1.18^{0/-0,007}$ in.)	$4^{0/-0,20}$ mm ( $0.15^{0/-0,007}$ in.)