



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Hohlraumdübel
Kurzbezeichnung des Geräts	TMX
Geliefertes Zubehör	Gewindeschraube
Montagehalterung	Anlage mit hoher Last auf Plattenmaterial - Dicke: 5...15 mm
Geräteanwendung	5...15 mm Anlage mit hoher Last auf Plattenmaterial
Montagehalterung	Wandmontage
Gewindetyp	M4
Schraubendurchmesser	4 mm
Schraubenlänge	40 mm
Schraubenkopfform	Kreuzschlitz Kombikopf
Schraubenzieherform	Philips
Bohrungsdurchmesser	8 mm
Farbton	Grau Metall

### Zusatzmerkmale

Menge pro Satz	Satz à 100
Produktgewicht	0,0072 kg

### Montage

Material	Schraube: Stahl galvanisiert Hohlraumdübel: Walzblech galvanisiert
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 200 N (Sicherheitsfaktor: 2,5) Auszugslast: 140 N (Sicherheitsfaktor: 3)
Dicke	0...18 mm Befestigung
Umgebungseigenschaften	Feuerbeständigkeit
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
Durchmesser	14 mm
Länge	47 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,1 cm
VPE 1 Breite	1,1 cm
VPE 1 Länge	3,9 cm
VPE 1 Gewicht	6,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	10,6 cm
VPE 2 Breite	8,2 cm
VPE 2 Länge	10,6 cm

VPE 2 Gewicht	686,0 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	1800
VPE 3 Höhe	14,4 cm
VPE 3 Breite	27,4 cm
VPE 3 Länge	66,0 cm
VPE 3 Gewicht	13,058 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------