

Hauptmerkmale



Baureihe	Modicon Momentum-Automatisierungsplattform
Produkt- oder Komponententyp	Ethernet TCP/IP-Kommunikationsadapter
Kommunikationsprotokoll	Ethernet TCP/IP
Zugriffsmethode	Peer to peer Master/Slave
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 Mbit/s
Übertragungsmedium	Abgeschirmte Twisted Pair-Kabel

Zusatzmerkmale

Modulkonfiguration	BOOTP-Server zum Zuweisen von IP-Parametern
Topologie	Multidrop, Netzwerk Sternstruktur
Ethernet-Anschluss	100BASE-TX
Geräteanzahl pro Segment	0...32
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten	1000 m ohne Zwischenverstärker
Adressierung	Eindeutige globale IEEE-Adresse IP-Adresse vom Anwender zugewiesen
Ausfallzustand	Ausfallsicher
Steuerparameter	CRC-32
Versorgung	Vom E/A-Grundgerät
Beschriftung	CE
Lokale Signalisierung	1 LED (grün) für Ethernet-Netzwerk 10 Mbit/s (10T) 1 LED (grün) für Ethernet-Netzwerkstatus (ST) 1 LED (grün) für Modul aktiv (RUN) 1 LED (gelb) für Ethernet-Netzwerk 10 Mbit/s (100T)
Elektrische Verbindung	1 Stecker RJ45 für 100BASE-TX
Produktgewicht	0,07 kg

Montage

Produktzertifizierungen	CSA[RETURN]JUL
Normen	CSA
Schutzzart (IP)	IP20
Beschichtung	TC
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung	4 KV Kontakt entspricht IEC 801-2 8 kV an der Luft entspricht IEC 801-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder	10 V/m 80 - 1.000 MHz entspricht IEC 801-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % ohne Kondensation
Betriebshöhe	<= 5000 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	18,300 cm
VPE 1 Länge	26,100 cm
VPE 1 Gewicht	233,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,348 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------