



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CTA
Produkt- oder Komponententyp	Blindstopfen
Farbton	Weiß
Menge pro Satz	Satz à 10

### Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Lucent
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	Thermoplastisch
Länge	20 mm
Höhe	6 mm
Breite	18 mm

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C
Schutzart (IP)	IP20

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,8 cm
VPE 1 Breite	0,6 cm
VPE 1 Länge	2,0 cm
VPE 1 Gewicht	0,5 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	500
VPE 2 Höhe	14,5 cm
VPE 2 Breite	19,9 cm
VPE 2 Länge	25,5 cm
VPE 2 Gewicht	481,0 g
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	54000
VPE 3 Höhe	101,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	63,948 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------