

Produktdatenblatt

Eigenschaften

A9XST114

Drahtloser Temperatursensor PowerTag Ambient (Set mit 4 Stück)



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Temperaturgeber
Produktbestimmung	Fridge
Kompatibilität des Konzentrators	Drahtloser Zugangspunkt

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Harmony XB5R ZBRA Funkgeräte ohne Batterie, Zubehör
Farbe	Weiß
Kommunikationsprotokoll	Zigbee grüne Energie bei 2,405 GHz entspricht IEEE 802.15.4
Max. Funkleistung	4 dBm
Max. Schaltabstand	100 m im freien Feld
Zyklusdauer	2 min for measuring and transmission
Displaytyp	1 LED (grün) für Kommunikationsstatus
Versorgung	Eingebaute Batterie
Befestigungsmodus	Klebeband Durch 2 Schrauben Durch Klemme
Normen	IEC 60950 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 61326-1 EN 62311:2007 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 ETSI EN 300 328
Genauigkeit	+/- 1 °C
Höhe	15 mm
Breite	40 mm
Tiefe	40 mm
Produktgewicht	15 g
Menge pro Satz	Satz à 4

Montage

Produktzertifizierungen	IC[RETURN]FCC
Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	12,7 cm
VPE 1 Länge	13,5 cm
VPE 1 Gewicht	107,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,472 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------