



### Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CE
Produkt- oder Komponententyp	Luft-/Wasser-Kühlgerät
Montagetyp	Gehäuseseiten
Kühlleistung	1750 W

### Zusatzmerkmale

Druck	5 bar für Wasser
Druckabfall	0,1 bar
Wasserfluss	Innere Beschaltung: 150 l/h
Durchflussmenge	Äußere Beschaltung: 570 m3/h
Steuerungstyp	Thermostat
Temperatureinstellungsbereich	20...46 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	1...70 °C außerhalb des Schrank: 20...60 °C im Schrank:
Kontrollflüssigkeit	Wasser
Typ des Flüssigkeitsanschlusses	G 1/2" (Buchse)
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	0,36 A
Leistungsaufnahme in W	75 W
Höhe	Extern: 901 mm
Breite	Extern: 398 mm
Tiefe	Extern: 137 mm
Produktgewicht	18 kg
Schallpegel	58 dB entspricht EN/ISO 3746
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz: T 2 A
Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)

### Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung) IP55 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)
Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie 2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie
Normen	EN 60335-2-40 EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,7 cm
VPE 1 Breite	39,8 cm
VPE 1 Länge	90,1 cm
VPE 1 Gewicht	18,0 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	116,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	167,0 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------