

Produktdatenblatt

Eigenschaften

VW3L3D05R30

Kabelsatz Multifunktionsschnittstelle für Schrittmotorverstärker SD218A/PU50C, 3m



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Vorverdrahteter Steckverbinder mit offenem anderen Kabelende
Zubehör / Teiletyp	Kabel
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Zielkategorie	Für Schrittmotorantrieb
Kabellänge	3 m

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium SD2
Produktkompatibilität	SD218AU50C SD218PU50C
Elektrische Verbindung	1 Stecker Drahtcrimp, 14-polig für Multifunktionsschnittstelle Offenes Kabelende
Produktgewicht	0,371 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	28,0 cm
VPE 1 Länge	29,0 cm
VPE 1 Gewicht	371,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,133 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
PVC-frei	Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
