



## Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkttyp	Kabel
Mengenpaket 1 / Einheit	Satz à 1

## Zusatzmerkmale

Schnittstelle	Buchse 3,5 mm
Produktkompatibilität	AMP Keystone
Produktmaterial	Kunststoff
Länge	200 mm
Höhe	5 mm
Breite	10 mm

## Montage

Betriebstemperatur	-5...40 °C
--------------------	------------

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,3 cm
VPE 1 Breite	17,3 cm
VPE 1 Länge	23,4 cm
VPE 1 Gewicht	24,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	12,2 cm
VPE 2 Breite	26,4 cm
VPE 2 Länge	27,8 cm
VPE 2 Gewicht	566,0 g
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	960
VPE 3 Höhe	70,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	37,12 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------