



Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon TM3
Produktkompatibilität	Logik-Controller Motion controller
Produkt- oder Komponententyp	Dezentrales E/A-Modul
Produktspezifische Anwendung	Bus coupler module

Zusatzmerkmale

Kommunikationsprotokoll	Ethernet IP/Modbus TCP
Steckertyp	RJ45 2 Ethernet Verkettung isoliert USB-Geräte-Anschluss Typ Mini-B
Austauschmodus	Halbduplex, Vollduplex, Auto-Negotiation
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 Mbit/s
Topologie	Verkettung
Ethernet-Anschluss	10/100BASE-T
Kommunikationsnetztyp	Ethernet/IP Modbus TCP IPv4 (Internetprotokoll)
Kommunikationsdienst	EtherNet/IP-Adapter Modbus TCP/IP server RSTP (Unterstützung von Ringtopologien) SNMP Webserver DHCP-Klient BOOTP Adress-Konflikt-Erkennung FTP-Server
Webdienste	Webserver, Ethernet Webserver, USB
Leistungsaufnahme	0,8 A bei 24 V DC interne Versorgung maximum 7 expansion modules
Lokale Signalisierung	1 LED grün/rot für PWR (System Status) 1 LED grün/rot für MS (Modulstatus) 1 LED grün/rot für NS (Netzwerkstatus) 1 LED grün/rot für I/O Status
Befestigung	Durch Clip-verschlüsse (Schiene) Durch Schrauben (Montageplatte)
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]EU-RO MR
Normen	IEC 61131-2 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
Breite	27 mm
Höhe	96,5 mm
Tiefe	70 mm
Produktgewicht	0,10 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Verschmutzungsgrad	2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...60 °C
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC/EN 61010-2-201
Relative Luftfeuchtigkeit	10...95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Aufbewahrungshöhe	0...3000 m
Vibrationsfestigkeit	3M4 auf 35 x 15 mm symmetrische DIN-Schiene

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,400 cm
VPE 1 Breite	10,400 cm
VPE 1 Länge	12,400 cm
VPE 1 Gewicht	172,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,840 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen

Seiten- und Vorderansicht



Platzbedarf

