



### Hauptmerkmale

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Baureihe                     | Advantys STB Dezentrale E/A -Plattform    |
| Produkt- oder Komponententyp | Kit interne Buserweiterung (Ende Segment) |

### Zusatzmerkmale

|                         |                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bausatz-Zusammensetzung | Modul STBXBE1100<br>Befestigungsbasis STBXBA2400 (doppelte Breite)<br>STBXTS2120, 2-polige Federzugklemmenleiste<br>STBXTS1120, 2-polige Schraubklemmenleiste |
| Montageort              | Ende des Segments (außer letztes Segment)                                                                                                                     |
| Produktkompatibilität   | Standard-STB-Module                                                                                                                                           |
| Elektrische Verbindung  | Firewire für Schnittstelle                                                                                                                                    |
| Beschriftung            | CE                                                                                                                                                            |
| Überspannungskategorie  | II                                                                                                                                                            |

### Montage

|                                    |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischer Interferenz entspricht IEC 61131-2                                                                            |
| Produktzertifizierungen            | FM Klasse 1 Division 2[RETURN]CSA[RETURN]UL                                                                                                                |
| Verschmutzungsgrad                 | 2 entspricht IEC 60664-1                                                                                                                                   |
| Betriebshöhe                       | <= 2.000 m                                                                                                                                                 |
| Schutzart (IP)                     | IP20 entspricht IEC 61131-2 class 1                                                                                                                        |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung   | -40...85 °C                                                                                                                                                |
| Relative Luftfeuchtigkeit          | 95 % bei 60 °C ohne Kondensation                                                                                                                           |
| Vibrationsfestigkeit               | +/-0,35 mm bei 10...58 Hz<br>3 gn bei 58...150 Hz auf 35 x 7,5 mm symmetrische DIN-Schiene<br>5 gn bei 58...150 Hz auf 35 x 15 mm symmetrische DIN-Schiene |
| Stoßfestigkeit                     | 30 gn für 11 ms entspricht IEC 88 Anmerkung 2-27                                                                                                           |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 2,500 cm  |
| VPE 1 Breite  | 8,000 cm  |
| VPE 1 Länge   | 13,200 cm |
| VPE 1 Gewicht | 115,000 g |
| VPE 2 Art     | S02       |
| VPE 2 Menge   | 42        |
| VPE 2 Höhe    | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 5,151 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie               | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                           |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                           |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                     |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                           |
| Umweltproduktdeklaration         | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                          |
| Kreislaufwirtschafts-Profil      | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                     |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Abmessungen

