



## Hauptmerkmale

|                                |                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                       | Harmony XALD                                                                                                                         |
| Produkt- oder Komponententyp   | Leere Steuerstation                                                                                                                  |
| Kurzbezeichnung des Geräts     | XALD                                                                                                                                 |
| Produktbestimmung              | Für XB5 Ø 22 mm Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm                                                                         |
| Anzahl der Ausschnitte         | 1 Ausschnitt                                                                                                                         |
| Farbe des Schaltschranksockels | Hellgrau (RAL 7035)                                                                                                                  |
| Farbe der Abdeckung            | Dunkelgrau (RAL 7016)                                                                                                                |
| Material                       | Polykarbonat                                                                                                                         |
| Kabeleinführung                | 1 Ausbruch für Kabeleinführung, Klemmkapazität: 14 mm<br>2 Ausbrüche für Kabelverschraubung Pg 13 und ISO M20, Klemmkapazität: 12 mm |
| Schutzart (IP)                 | IP66 entspricht IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                   |

## Zusatzmerkmale

|                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bauweise                                     | Für Kundenbaugruppe                                                |
| Anzahl der horizontalen Reihen               | 1                                                                  |
| Anzahl der vertikalen Zeilen                 | 1                                                                  |
| Produktgewicht                               | 0,136 kg                                                           |
| Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger | 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m                            |
| Montage des Blocks                           | Rückseitige Montage<br>Frontmontage                                |
| Code für den elektrischen Aufbau             | MF2<br>MF1<br>MR1<br>PR1<br>SF1<br>SR2<br>SR1<br>PF1<br>PF2<br>SF2 |
| Hauptgruppe                                  | 1 Ausschnitt                                                       |
| Produktgruppe                                | UL-CSA grau                                                        |

## Montage

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Beschichtung                     | TH                             |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                    |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -40...70 °C                    |
| Überspannungskategorie           | Klasse II entspricht IEC 60536 |
| Schutzart (NEMA)                 | NEMA 13<br>NEMA 4X             |
| Schutzart (IK)                   | IK03 entspricht EN 50102       |

|                         |                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen                  | EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1 |
| Produktzertifizierungen | UL[RETURN]CSA                                                                                                                            |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 7,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,000 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,700 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 120,000 g |
| VPE 2 Art     | S03       |
| VPE 2 Menge   | 40        |
| VPE 2 Höhe    | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 5,291 kg  |
| VPE 3 Art     | P06       |
| VPE 3 Menge   | 320       |
| VPE 3 Höhe    | 75,000 cm |
| VPE 3 Breite  | 60,000 cm |
| VPE 3 Länge   | 80,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 53,244 kg |


## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                             |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                      |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                                                                            |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                           |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         |  <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                      |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Abmessungen



- (1) 2 Ausbrüche für Kabelverschraubung Pg 13.5, Klemmkapazität 12 mm/0,47 in.  
(2) Ausbruch für Kabeleinführung, Klemmkapazität 14 mm/0,55 in.

| Die Steuerstation beinhaltet:                       | c in mm | c in in. |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|
| Drucktaster, bündig                                 | 62      | 2,44     |
| Leuchtmelder                                        | 64      | 2,52     |
| Leuchtdrucktaster                                   | 65,5    | 2,58     |
| Drucktaster, vorstehend                             | 66      | 2,60     |
| Wahlschalter                                        | 80      | 3,15     |
| Pilzdrucktaster                                     | 91,5    | 3,58     |
| Einrastender Not-Halt-Pilzdrucktaster mit Schlüssel | 115     | 4,53     |
| Schlüsselschalter                                   | 105,5   | 4,15     |