



Hauptmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Zubehör / Teiletyp	Stützen mit Nocken
Beschreibung des Gehäusezubehörs	Gekerbte Montageschiene
Menge pro Satz	Satz à 2 Satz à 4
Starterkomponente Star-Delta	Stützen Montageschiene

Zusatzmerkmale

Bauweise	Für Baugruppe
Tiefe	25 mm
Höhe	2000 Mm 0 mm
Horizontale Befestigungsmittelpunkte	1550 mm
Länge	2000 mm
Material	Mit Zinkchromat beschichteter Stahl
Motorleistung (kW)	110 KW 160 KW 185 KW 375 KW 100 KW 220 KW 90 KW 200 KW 250 KW 280 KW 315 kW
Typ des Motorstarters	Star-delta Starter
Anzahl der Geräte	1 2
Produktkompatibilität	Für Gehäuse 1600 mm breit Für Gehäuse 1600 mm hoch
Produktgewicht	2,4 Kg 2,98 kg
Schientyp	Gekerbt
Oberflächenbehandlung	Zink-Chromat
Dicke	2 mm
Vertikale Befestigungsmittelpunkte	1500 mm
Breite	0 Mm 1600 Mm 40 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,25 cm
VPE 1 Breite	5 cm
VPE 1 Länge	200 cm

VPE 1 Gewicht	2,95 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	200 cm
VPE 2 Breite	5 cm
VPE 2 Länge	2,5 cm
VPE 2 Gewicht	5,9 kg
VPE 3 Art	P2M
VPE 3 Menge	160
VPE 3 Höhe	49 cm
VPE 3 Breite	200 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	707 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------