



### Hauptmerkmale

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Baureihe                     | Lexium 32i                   |
| Produkt- oder Komponententyp | Anschlussmodul               |
| Zubehör / Teilekategorie     | Anschlusszubehör             |
| Elektrische Verbindung       | Industrieller Steckverbinder |

### Zusatzmerkmale

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktkompatibilität       | Antriebssteuerungseinheit LXM32i EtherCAT         |
| Zubehör / Zielkategorie     | BMI-Motor mit Antriebssteuerungseinheit Lexium 32 |
| Kompatible Produktfamilie   | Lexium 32i                                        |
| Kommunikationsschnittstelle | EtherCAT                                          |
| Eingangs-/Ausgangstyp       | 4 diskrete Eingänge                               |
| Diskrete Eingangslogik      | Source                                            |
| Produktgewicht              | 0,212 kg                                          |

### Verpackungseinheiten


|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 8,2 cm   |
| VPE 1 Breite  | 11,5 cm  |
| VPE 1 Länge   | 17,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 212,0 g  |
| VPE 2 Art     | S03      |
| VPE 2 Menge   | 12       |
| VPE 2 Höhe    | 30,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 3,257 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                      |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                      |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                     |

|                                    |                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kreislaufwirtschafts-Profil        | <a href="#"> Entsorgungsinformationen</a> |
| PVC-frei                           | Ja                                                                                                                        |
| <b>Vertragliche Gewährleistung</b> |                                                                                                                           |
| Garantie                           | 18 months                                                                                                                 |

Verbindung des E/A-Moduls für EtherCAT mit Industriesteckverbindern



- (1) IN  
(2) OUT

| Signal   | Bedeutung                                       |
|----------|-------------------------------------------------|
| + 24 VDC | Spannungsversorgung mit 24-V-Signal             |
| 0 VDC    | Bezugspotential für +24 VDC                     |
| DI0      | Digitaleingang 0                                |
| DI1      | Digitaleingang 1                                |
| DI2      | Digitaleingang 2                                |
| DI3      | Digitaleingang 3                                |
| STO_A    | STO-Sicherheitsfunktion                         |
| STO_COM  | Bezugspotential für die STO-Sicherheitsfunktion |
| STO_B    | STO-Sicherheitsfunktion                         |
| SHLD     | Schirmung (interne Erdung)                      |
| Tx+      | Ethernet-Übertragungssignal +                   |
| Tx-      | Ethernet-Übertragungssignal -                   |
| Rx+      | Ethernet-Empfangssignal +                       |
| Rx-      | Ethernet-Empfangssignal -                       |
| NC       | Nicht angeschlossen                             |