

Produktdatenblatt

Eigenschaften

8536SCO3V02S

Anlasser, nicht umkehrbar, Größe 1, 3p, thermisch, Schmelzlegierung



Hauptmerkmale

Product Type	Motorstarter
Typ	S
Starter Type	1 Drehrichtung

Zusatzmerkmale

NEMA Size	1
Nennstromstärke	27 A
Anzahl der Pole	3P
Maximale Nennspannung	600 V AC
Anzahl der Phasen	3 Phasen
Type of Overload	Schmelzlegierung 3 Wärmeeinheiten
Pferdestärke-Leistung	7,5 PS bei 200 V AC 7,5 PS bei 230 V AC 10 PS bei 460 V AC 10 PS bei 575 V AC
SCCR	Leistungsschalter: 5 kA at 600 V AC Sicherung: 5 kA at 600 V AC
Steuerkreisspannung	110 V AC 50 Hz 120 V AC 60 Hz
Typ des Steuerstromkreises	Separater Steuerstromkreis
Steuereinheiten	Keine Steuereinheiten
Leuchtmelder	Ohne Leuchtmelder
Hilfskontakte	Ohne
Terminal Type	Klemmschraubenleisten
Height	172,96 mm
Width	88,90 mm
Depth	107,19 mm

Montage

Gehäusetyp	Keine Schutzart (offenes Gerät)
Certifications	UL-gelistet[RETURN]CSA[RETURN]NEMA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14,8 cm
VPE 1 Breite	11,5 cm
VPE 1 Länge	20,6 cm
VPE 1 Gewicht	1,823 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Nicht konform
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------