

Produktdatenblatt

Eigenschaften

9001KS402FB

Wahlschalter Ø 30 schwarz 3 Stellungen gewartet



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp	Frontelement für Wahlschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	9001KS
Operatortyp	Dauer
Betriebsprofil	Schwarz Handknauf mit Überzug

Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Metall
Montagedurchmesser	30 mm
Produktgewicht	0,245 kg
Form des Signaleinheitkopfes	Rund
Betriebs-Positionsinformation	3 Positionen
Art und Zusammensetzung der Kontakte	Ohne Kontaktblock
Mechanische Lebensdauer	500000 Zyklen
Gerätedarstellung	Grundelement
Kappe/Betätigungsselement oder Linsenfarbe	Schwarz
Betriebsprofil	Langer Griff
Operatortyp	Rastend
Größe	30 mm
Nockenprofil	13

Montage

Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzzart (NEMA)	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6
Normen	UL 508 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-1 JIS C 4520 JIS C 852
Produktzertifizierungen	UL 508[RETURN]NEMA

Vibrationsfestigkeit	7 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	50 gn entspricht IEC 60068-2-27

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,62 cm
VPE 1 Breite	5,08 cm
VPE 1 Länge	6,35 cm
VPE 1 Gewicht	138,799 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------