



### Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Kurzbezeichnung des Geräts	KSA
Angebotstyp	Advanced
Produkt- oder Komponententyp	Zed-Winkelstück
Beschr. d. Sammelschiene	Standard auf Sonderanfertigung (nur eine Seite)
Produktkompatibilität	Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A
Geräteanwendung	Richtungsänderung
Conductors material	Aluminium
Sammelschienenbündelpolarität	0/1+ N + PE
Nennbetriebsstrom Ie	1000 A bei 35 °C
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230-690 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Öffnungswinkel	90 °
Richtungsänderungstyp	Richtung 1: hochkant zu aufwärts - neutral zu links Richtung 1: hochkant zu abwärts - neutral zu rechts Richtung 2: hochkant zu gerade -
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Abmessungstyp	Sonderanfertigung
Länge	290 Mm A 200...800 Mm B 290 mm C

### Zusatzmerkmale

Breite	113 mm
Tiefe	146 mm
Montageort	Auf Kabelkanälen
Elektrische Verbindung	Geschmierter Gleitanschluss
Montagemodus	Durch Schrauben
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

### Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
----------------	---------------------------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,0 cm
VPE 1 Breite	74,2 cm
VPE 1 Länge	74,2 cm
VPE 1 Gewicht	18,5 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------